数据信息页

KSPMH M16 BSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	KSPMH (Klippon 堵头，类型 MH), 插头, 直, M 16, 16 mm, 黄铜材质
订货号	1477740000
类型	KSPMH M16 BSC
GTIN (EAN)	4050118285697
数量	20 items

数据信息页

KSPMH M16 BSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

高度	21.5 mm	高度 (英寸)	0.8465 inch
长度	20.5 mm	长度 (英寸)	0.8071 inch
直径	16 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	15 mm	净重	36.08 g

温度

工作温度	-60 °C...200 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8dcc5b23-3a47-4c75-bd2c-bcb18becee86

电缆接头认证号

标识	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db	电缆接头认证编号 (ATEX)	SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
电缆接头认证编号 (IECEx)	IECEx SIR 09.0131X or IECEx CML 19.0022X	DEF |验收条件	ATEX, IECEX

通用参数

O 型圈	硅胶	拧紧力矩矩	5 Nm
硅胶	是	外径	21.5 mm
最大工作温度	200 °C	最小工作温度	-60 °C
卤素	无卤	标准	EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
抗冲击力	7 J ATEX 版本	防护等级	IP66, IP68 (100 m / 168 h)
基础材料	黄铜材质	密封圈直径	16.00 mm
螺纹 （外部）	M 16	螺纹长度	16 mm
水深	100 m	提示：保护类型	• 所有公制密封接头的螺纹间距都为 1.5 mm。 • 在 Ex nR 防爆应用中，必须对 KSPMH 接头加装一个密封件。 • 为保证特定的 IP 防护等级，穿孔必须符合 EN 50262 标准中表 1 的规定，并且必须确保能以适当的方式紧固密封接头。 • 安装前请务必阅读每个密封接头附带的操作指南。必须按照操作指南的要求安装密封接头。 • 安装 KSPMH 时，必须遵守 EN/IEC 60079-1 标准的第 5.3 节关于拧入螺纹下限的要求。 • 用于 NEC / CEC 等应用时，必须保证密封接头能拧入对应接头的母螺纹至少 8 整圈。 • 如果 KSPMH 密封接头安装在

KSPMH M16 BSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

			非金属 Ex e 防爆连接设备中，必须将其接入系统的地线。
防护等级（UL）	Type 4X		

分类

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

KSPMH M16 BSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，自然表面处理



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M16 MS SC	版本
订货号	0930640001	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 16, 4 mm, 黄铜材质
GTIN (EAN)	4032248976065	
数量	50 ST	

尼龙扁平垫圈 - KSWN



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	KSWN M16	版本
订货号	1076630000	KSWN (扁平垫圈 - 尼龙), 密封圈, M 16, 尼龙 6
GTIN (EAN)	4032248838677	
数量	25 ST	