

**KSPMH M20 SSC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

版本	KSPMH (Klippon 堵头, 类型 MH), 插头, 直, M 20, 16 mm, 不锈钢 1.4404 (316 L)
订货号	<a href="#">1477840000</a>
类型	KSPMH M20 SSC
GTIN (EAN)	4050118285482
数量	20 items

## KSPMH M20 SSC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

高度	21.5 mm	高度 (英寸)	0.8465 inch
长度	21 mm	长度 (英寸)	0.8268 inch
直径	20 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	15 mm	净重	51.6 g

## 温度

工作温度 -60 °C...200 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 电缆接头认证号

标识	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db	电缆接头认证编号 (ATEX)	SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
电缆接头认证编号 (IECEX)	IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X	DEF 1 验收条件	ATEX, IECEX

## 通用参数

O 型圈	硅胶	拧紧力矩	5 Nm
硅胶	是	外径	25.5 mm
最大工作温度	200 °C	最小工作温度	-60 °C
卤素	无卤	标准	EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
抗冲击力	7 J ATEX 版本	防护等级	IP66, IP68 (100 m / 168 h)
基础材料	不锈钢 1.4404 (316 L)	密封圈直径	20.00 mm
螺纹 (外部)	M 20	螺纹长度	16 mm
水深	100 m	提示: 保护类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 所有公制密封接头的螺纹间距都为 1.5 mm。</li> <li>• 在 Ex nR 防爆应用中, 必须对 KSPMH 接头加装一个密封件。</li> <li>• 为保证特定的 IP 防护等级, 穿孔必须符合 EN 50262 标准中表 1 的规定, 并且必须确保能以适当的方式紧固密封接头。</li> <li>• 安装前请务必阅读每个密封接头附带的操作指南。必须按照操作指南的要求安装密封接头。</li> <li>• 安装 KSPMH 时, 必须遵守 EN/IEC 60079-1 标准的第 5.3 节关于拧入螺纹下限的要求。</li> <li>• 用于 NEC / CEC 等应用时, 必须保证密封接头能拧入对应接头的母螺纹至少 8 整圈。</li> <li>• 如果 KSPMH 密封接头安装在非金属 Ex e 防爆连接设备上</li> </ul>

## KSPMH M20 SSC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

中，必须将其接入系统的地线。

防护等级 (UL) Type 4X

### 分类

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

## KSPMH M20 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

类型	SKMU M20 MS	版本	
订货号	<a href="#">1737000000</a>	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 20, 3 mm, 黄铜材质, 镀镍的	
GTIN (EAN)	4008190956479		
数量	100 ST		

## 尼龙扁平垫圈 - KSWN



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

类型	KSWN M20	版本	
订货号	<a href="#">0930730002</a>	KSWN (扁平垫圈 - 尼龙), 密封圈, M 20, 尼龙 6	
GTIN (EAN)	4032248849802		
数量	25 ST		