

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 版本         | KSPMH (Klippon 堵头, 类型 MH), 插头, 直, M 25, 16 mm, 不锈钢 1.4404 (316 L) |
| 订货号        | <a href="#">1477870000</a>                                        |
| 类型         | KSPMH M25 SSC                                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118285741                                                     |
| 数量         | 20 items                                                          |

## KSPMH M25 SSC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|      |         |         |             |
|------|---------|---------|-------------|
| 高度   | 21.5 mm | 高度 (英寸) | 0.8465 inch |
| 长度   | 21 mm   | 长度 (英寸) | 0.8268 inch |
| 直径   | 25 mm   | 最小壁厚    | 0.5 mm      |
| 最大壁厚 | 15 mm   | 净重      | 81.9 g      |

## 温度

工作温度 -60 °C...200 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 电缆接头认证号

|                  |                                          |                 |                                     |
|------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 标识               | Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db  | 电缆接头认证编号 (ATEX) | SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X |
| 电缆接头认证编号 (IECEX) | IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X | DEF I 验收条件      | ATEX, IECEX                         |

## 通用参数

|         |                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O 型圈    | 硅胶                 | 拧紧力矩     | 5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 硅胶      | 是                  | 外径       | 30.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 最大工作温度  | 200 °C             | 最小工作温度   | -60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 卤素      | 无卤                 | 标准       | EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 抗冲击力    | 7 J ATEX 版本        | 防护等级     | IP66, IP68 (100 m / 168 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 基础材料    | 不锈钢 1.4404 (316 L) | 密封圈直径    | 25.00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 螺纹 (外部) | M 25               | 螺纹长度     | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 水深      | 100 m              | 提示: 保护类型 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 所有公制密封接头的螺纹间距都为 1.5 mm。</li><li>• 在 Ex nR 防爆应用中, 必须对 KSPMH 接头加装一个密封件。</li><li>• 为保证特定的 IP 防护等级, 穿孔必须符合 EN 50262 标准中表 1 的规定, 并且必须确保能以适当的方式紧固密封接头。</li><li>• 安装前请务必阅读每个密封接头附带的操作指南。必须按照操作指南的要求安装密封接头。</li><li>• 安装 KSPMH 时, 必须遵守 EN/IEC 60079-1 标准的第 5.3 节关于拧入螺纹下限的要求。</li><li>• 用于 NEC / CEC 等应用时, 必须保证密封接头能拧入对应接头的母螺纹至少 8 整圈。</li><li>• 如果 KSPMH 密封接头安装在非金属 Ex e 防爆连接设备</li></ul> |

|             |             |                |             |
|-------------|-------------|----------------|-------------|
|             |             | 中，必须将其接入系统的地线。 |             |
| 防护等级（UL）    | Type 4X     |                |             |
| 分类          |             |                |             |
|             |             |                |             |
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0       | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0    | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |                |             |

## KSPMH M25 SSC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | SKMU M25 MS                | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1737010000</a> | SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 25, 3.5 mm, 黄铜材质, 镀镍的 |
| GTIN (EAN) | 4008190956486              |                                                 |
| 数量         | 100 ST                     |                                                 |

## 尼龙扁平垫圈 - KSWN



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 类型         | KSWN M25                   | 版本                                |
| 订货号        | <a href="#">1076640000</a> | KSWN (扁平垫圈 - 尼龙), 密封圈, M 25, 尼龙 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248838684              |                                   |
| 数量         | 25 ST                      |                                   |