

KSPMH M32 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	KSPMH (Klippon 堵头, 类型 MH), 插头, 直, M 32, 16 mm, 不锈钢 1.4404 (316 L)
订货号	1477890000
类型	KSPMH M32 SSC
GTIN (EAN)	4050118285901
数量	10 items

KSPMH M32 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	21.5 mm	高度 (英寸)	0.8465 inch
长度	21 mm	长度 (英寸)	0.8268 inch
直径	32 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	15 mm	净重	142.9 g

温度

工作温度 -60 °C...200 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆接头认证号

标识	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db	电缆接头认证编号 (ATEX)	SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
电缆接头认证编号 (IECEX)	IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X	DEF 1 验收条件	ATEX, IECEX

通用参数

O 型圈	硅胶	拧紧力矩	10 Nm
硅胶	是	外径	37.5 mm
最大工作温度	200 °C	最小工作温度	-60 °C
卤素	无卤	标准	EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
抗冲击力	7 J ATEX 版本	防护等级	IP66, IP68 (100 m / 168 h)
基础材料	不锈钢 1.4404 (316 L)	密封圈直径	32.00 mm
螺纹 (外部)	M 32	螺纹长度	16 mm
水深	100 m	提示: 保护类型	<ul style="list-style-type: none"> • 所有公制密封接头的螺纹间距都为 1.5 mm。 • 在 Ex nR 防爆应用中, 必须对 KSPMH 接头加装一个密封件。 • 为保证特定的 IP 防护等级, 穿孔必须符合 EN 50262 标准中表 1 的规定, 并且必须确保能以适当的方式紧固密封接头。 • 安装前请务必阅读每个密封接头附带的操作指南。必须按照操作指南的要求安装密封接头。 • 安装 KSPMH 时, 必须遵守 EN/IEC 60079-1 标准的第 5.3 节关于拧入螺纹下限的要求。 • 用于 NEC / CEC 等应用时, 必须保证密封接头能拧入对应接头的母螺纹至少 8 整圈。 • 如果 KSPMH 密封接头安装在非金属 Ex e 防爆连接设备上

KSPMH M32 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

中，必须将其接入系统的地线。

防护等级 (UL) Type 4X

分类

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

KSPMH M32 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M32 MS	版本	
订货号	1737020000		SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 32, 4 mm, 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4008190956493		
数量	100 ST		

尼龙扁平垫圈 - KSWN



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	KSWN M32	版本	
订货号	1076650000		KSWN (扁平垫圈 - 尼龙), 密封圈, M 32, 尼龙 6
GTIN (EAN)	4032248838691		
数量	25 ST		