

KSPMH M75 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | KSPMH (Klippon 堵头, 类型 MH), 插头, 直, M 75, 16 mm, 不锈钢 1.4404 (316 L) |
| 订货号 | 1477980000 |
| 类型 | KSPMH M75 SSC |
| GTIN (EAN) | 4050118285772 |
| 数量 | 1 items |
| 交货状态 | 已取消 |
| 最后下单日期 | 2024-08-31T00:00:00+02:00 |

KSPMH M75 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|------|---------|---------|-------------|
| 高度 | 21.5 mm | 高度 (英寸) | 0.8465 inch |
| 长度 | 22 mm | 长度 (英寸) | 0.8661 inch |
| 直径 | 75 mm | 最小壁厚 | 0.5 mm |
| 最大壁厚 | 15 mm | 净重 | 805.2 g |

温度

工作温度 -60 °C...200 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆接头认证号

| | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------------------------------|
| 标识 | Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db | 电缆接头认证编号 (ATEX) | SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X |
| 电缆接头认证编号 (IECEX) | IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X | DEF 1 验收条件 | ATEX, IECEX |

通用参数

| | | | |
|---------|--------------------|----------|---|
| O 型圈 | 硅胶 | 拧紧力矩 | 25 Nm |
| 硅胶 | 是 | 外径 | 80.5 mm |
| 最大工作温度 | 200 °C | 最小工作温度 | -60 °C |
| 卤素 | 无卤 | 标准 | EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7 |
| 抗冲击力 | 7 J ATEX 版本 | 防护等级 | IP66, IP68 (100 m / 168 h) |
| 基础材料 | 不锈钢 1.4404 (316 L) | 密封圈直径 | 75.00 mm |
| 螺纹 (外部) | M 75 | 螺纹长度 | 16 mm |
| 水深 | 100 m | 提示: 保护类型 | <ul style="list-style-type: none"> • 所有公制密封接头的螺纹间距都为 1.5 mm。 • 在 Ex nR 防爆应用中, 必须对 KSPMH 接头加装一个密封件。 • 为保证特定的 IP 防护等级, 穿孔必须符合 EN 50262 标准中表 1 的规定, 并且必须确保能以适当的方式紧固密封接头。 • 安装前请务必阅读每个密封接头附带的操作指南。必须按照操作指南的要求安装密封接头。 • 安装 KSPMH 时, 必须遵守 EN/IEC 60079-1 标准的第 5.3 节关于拧入螺纹下限的要求。 • 用于 NEC / CEC 等应用时, 必须保证密封接头能拧入对应接头的母螺纹至少 8 整圈。 • 如果 KSPMH 密封接头安装在非金属 Ex e 防爆连接设备 |

KSPMH M75 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

中，必须将其接入系统的地线。

防护等级 (UL) Type 4X

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

KSPMH M75 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----|---|
| 类型 | SKMU M75 MS | 版本 | |
| 订货号 | 1737060000 | | SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 75, 7 mm, 黄铜材质, 镀镍的 |
| GTIN (EAN) | 4008190956530 | | |
| 数量 | 5 ST | | |

尼龙扁平垫圈 - KSWN



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----|-----------------------------------|
| 类型 | KSWN M75 | 版本 | |
| 订货号 | 1076670000 | | KSWN (扁平垫圈 - 尼龙), 密封圈, M 75, 尼龙 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248838714 | | |
| 数量 | 25 ST | | |