数据信息页

SAISWS-K-4A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。 魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。
反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接， 结实耐用，十分适合用于机械工程。 M 12 接插件提供5种联接系统的方式
螺钉联接能在应用中得到广泛使用。 导线,或是带管状端头的导线， 可以插入连接件并用螺钉加固。 这种经典又经济的联接, 同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	1481150000
类型	SAISWS-K-4A-6/8-M12
GTIN (EAN)	4050118289695
数量	1 items

数据信息页

SAISWS-K-4A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致

尺寸和重量

净重	17 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	A 编码
插针镀层	CuSnZn	联接类型	螺钉联接
外壳基本材料	PA	绝缘电阻	108 Ω
最大电缆直径	8 mm	最小电缆直径	6 mm
最大压接面积	0.75 mm²	最小压接面积	0.14 mm²
额定电压	250 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 50
污染等级	3	端头类型	公头
屏蔽连接	否	螺纹环材料	塑料材质
外壳温度范围	-40 … +85 ° C		

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	4	端口1	M12
端口 2	螺钉	外壳基本材料	PA
联接螺纹	M12	插针镀层	CuSnZn
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 50

标准

连接器标准	IEC 61076-2-101

分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

SAISWS-K-4A-6/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

插针分配方案

