C300-16B-160B-2S-M25-15



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



插图类似

预制电缆可以快速、简单和无误的联接 Honeywell C300 IOTA(输入输出端子组件)和魏德米勒的FTA。可以提供带单联接器或双联接器,甚至自由端头和管状端头的电缆。

外壳便于操作,并保证与 IOTA 之间的可靠联接。还可使用不同计量尺寸的电缆,最长长度为50米。

通用订货数据

版本	预制电缆, PAC, 电缆 LiYCY, 0.25 mm²		
订货号	<u>1481690150</u>		
类型	C300-16B-160B-2S-M25-15		
GTIN (EAN)	4032248293254		
数量	1 items		

C300-16B-160B-2S-M25-15



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
争重 ————————————————————————————————————	2140 g		
温度			
存储温度	-1060 °C	工作温度	-1050 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态	符合要求		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
—————————————————————————————————————			
旭川学 奴			
电缆长度	15 m	适用于	数字信号
基础材料	PVC	电缆	电缆 LiYCY
接口联接器	SP-BLZP 5.08 16P,带翻 盖	最小回路数	16 回路
电缆外径	11,85 ± 1 mm	PLC 侧接联接器	SP-BLZP 5.08 16P,带翻 盖
导线压接面积	0.25 mm²		
电气数据			
= 1 x x x		T. J. C. T. VIII.) A	. 10.114
最大总电流	3 A	耐压测试	1 KV/1s
每路允许的最大电流 	1 A	额定电压	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac
导线电阻	≤ 80 mΩ/m	工作电压	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
导线载流能力	300 pF/m	导线/屏蔽载流能力	300 pF/m
分类			
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20
ECLASS 13.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		