数据信息页

# C300-16B-160B-2S-M34-10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

预制电缆可以快速、简单和无误的联接 Honeywell C300 IOTA（输入输出端子组件）和魏德米勒的FTA。
可以提供带单联接器或双联接器，甚至自由端头和管状端头的电缆。
外壳便于操作，并保证与 IOTA 之间的可靠联接。还可使用不同计量尺寸的电缆，最长长度为50米。

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | 预制电缆, PAC, 电缆 LiYCY, 0.34 mm² |
| 订货号 | 1481710100 |
| 类型 | C300-16B-160B-2S-M34-10M |
| GTIN (EAN) | 4032248319978 |
| 数量 | 1 items |

# 数据信息页

## C300-16B-160B-2S-M34-10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| ROHS | 一致 |

### 尺寸和重量

| | |
|---|---|
| 净重 | 1842 g |

### 温度

| | | | |
|---|---|---|---|
| 存储温度 | -10…60 °C | 工作温度 | -10…50 °C |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 符合要求 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

### 通用参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 电缆长度 | 10 m | 适用于 | 数字信号 |
| 基础材料 | PVC | 电缆 | 电缆 LiYCY |
| 接口联接器 | SP-BLZP 5.08 16P，带翻盖 | 最小回路数 | 16 回路 |
| 电缆外径 | 13,9 ± 1 mm | PLC 侧接联接器 | SP-BLZP 5.08 16P，带翻盖 |
| 导线压接面积 | 0.34 mm² | | |

### 电气数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 最大总电流 | 4 A | 耐压测试 | 1 KV/1s |
| 每路允许的最大电流 | 1 A | 额定电压 | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| 导线电阻 | ≤ 57 mΩ/m | 工作电压 | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
| 导线载流能力 | 300 pF/m | 导线/屏蔽载流能力 | 300 pF/m |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |