

C300-16B-F-2S-M25-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

预制电缆可以快速、简单和无误的联接 Honeywell C300 IOTA（输入输出端子组件）和魏德米勒的FTA。可以提供带单联接器或双联接器，甚至自由端头和管状端头的电缆。外壳便于操作，并保证与 IOTA 之间的可靠联接。还可使用不同计量尺寸的电缆，最长长度为50米。

通用订货数据

版本	预制电缆, PAC, 电缆 LiYCY, 0.25 mm ²
订货号	1481740020
类型	C300-16B-F-2S-M25-2M
GTIN (EAN)	409998658492 1
数量	1 items

C300-16B-F-2S-M25-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

净重	0 g
----	-----

温度

存储温度	-10...60 °C	工作温度	-10...50 °C
------	-------------	------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

电缆长度	2 m	适用于	数字信号
基础材料	PVC	电缆	电缆 LiYCY
接口连接器	SP-BLZP 5.08 16P, 带翻盖	最小回路数	16 回路
电缆外径	11,85 ± 1 mm	PLC 侧接连接器	H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²)
导线压接面积	0.25 mm ²		

电气数据

最大总电流	3 A	耐压测试	1 KV/1s
每路允许的最大电流	1 A	额定电压	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac
导线电阻	≤ 80 mΩ/m	工作电压	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
导线载流能力	300 pF/m	导线/屏蔽载流能力	300 pF/m

分类

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		