

KCMA-18-100-1A-1,25VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**改装用电流互感器****特点：**

- 特别适合用于难以接近的地方
- 不必切割主导线
- 不必使用额外工具即可展开电流互感器

通用订货数据

版本	初级电流: 100 A, 最大次级电流: 1 A, 负载: 1.25 VA, 精度等级: 3, 钳式电流互感器
订货号	1482010000
类型	KCMA-18-100-1A-1,25VA-3
GTIN (EAN)	4050118290851
数量	1 items
厂商	MBS AG

KCMA-18-100-1A-1,25VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	68 mm	深度 (英寸)	2.6772 inch
高度	64.5 mm	高度 (英寸)	2.5394 inch
宽度	41.6 mm	宽度 (英寸)	1.6378 inch
净重	260 g		

温度

存储温度	-25 °C...70 °C	工作温度	-5 °C...50 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

带电导线的尺寸

导线类型	仅绝缘导体	圆导线	18.50 mm
安装位置	室内使用		

技术特性

电缆长度	2.5 m	防护等级	IP20
绝缘等级	E	额定持续热电流 $I_{thermal}$	$1.2 \times I_{nom}$
标称频率	50 Hz		

电气特性

精度等级	3	次级电流	0...1 A
负载	1.25 VA	初级电流	100 A

绝缘参数

标准	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	精度等级	3
----	--------------------------------------	------	---

分类

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-18-100-1A-1,25VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

