

CMA-31-750-5A-5VA-0,5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



插接式电流互感器

插接式电流互感器可用于需要测量和处理高达 5000 A 电流的任何情况。我们的插接式电流互感器提供 1 A 或 5 A 的二次侧电流。魏德米勒还提供紧凑型低功耗电流互感器，用于将最高 600 A 的电流转换为最高 333 mV 的电压。

通用订货数据

版本	初级电流: 750 A, 最大次级电流: 5 A, 负载: 5 VA, 精度等级: 0.5, 已关闭电流互感器
订货号	1482080000
类型	CMA-31-750-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118290950
数量	1 items
厂商	MBS AG

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	52 mm	深度 (英寸)	2.0472 inch
高度	80.9 mm	高度 (英寸)	3.185 inch
宽度	60 mm	宽度 (英寸)	2.3622 inch
净重	265 g		

温度

存储温度	-25 °C...70 °C	工作温度	-5 °C...50 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

带电导线的尺寸

导线类型	仅绝缘导体	圆导线	25.70 mm
导轨	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	安装位置	室内使用

技术特性

绝缘等级	E	额定持续热电流 I _{thermal}	1.2 x I _{nom}
标称频率	50 Hz		

电气特性

精度等级	0.5	次级电流	0...5 A
负载	5 VA	初级电流	750 A

绝缘参数

标准	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	精度等级	0.5
----	---	------	-----

分类

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-31-750-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



拔插式电流互感器-ValueLine



插接式电流互感器

插接式电流互感器可用于需要测量和处理高达 5000 A 电流的任何情况。我们的插接式电流互感器提供 1 A 或 5 A 的二次侧电流。魏德米勒还提供紧凑型低功耗电流互感器，用于将最高 600 A 的电流转换为最高 333 mV 的电压。

通用订货数据

类型	CMA-31-41-SNAP-ON	版本
订货号	2723380000	
GTIN (EAN)	4050118810622	
数量	1 ST	