

TSCH 5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	小隔板（端子）, PA 66/6, 灰色, 最大持续工作温度: 120 °C
订货号	1485880000
类型	TSCH 5
GTIN (EAN)	4050118315394
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	14.91	深度 (英寸)	0.587 inch
高度	9.6 mm	高度 (英寸)	0.378 inch
宽度	5.1 mm	宽度 (英寸)	0.2008 inch
净重	0.17 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

可卡装	是
-----	---

材料参数

基础材料	PA 66/6	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		