

**IE-BI-USB-3.0-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

**通用订货数据**

版本	USB 插芯, 法兰部件, 型号 A
订货号	<a href="#">1487920000</a>
类型	IE-BI-USB-3.0-A
GTIN (EAN)	4050118298208
数量	1 items

**IE-BI-USB-3.0-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
证书号 (cULus)	E471884

**尺寸和重量**

净重	1 g
----	-----

**温度**

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度	湿度	0...93 % 相对湿度

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**基本信息**

产品型号	USB 插芯	防护等级	带外壳 IP67
------	--------	------	----------

**PB47 USB /M12 I通用参数**

端口 1	USB A	端口 2	USB A
物品描述	法兰部件, 型号 A	布线	类型 A
颜色编码	黑色	湿度	0...93 % 相对湿度
外壳基本材料	PC UL 94 V0	屏蔽	360度 ; 全封闭外壳
防护等级	带外壳 IP67	插拔次数	≥ 1500

**通用标准**

证书号 (DNV)	TAA000022B	连接器标准	IEC 61076-3-107
证书号 (cULus)	E471884		

**电气特性**

触点电阻	≤ 30 mΩ	电源联接器耐压强度, 触点-触点, 最小	≥ 500 V DC
绝缘电阻	≥ 1000 MΩ	载流能力至 90 °C	3 A

**重要注意事项**

产品信息	USB 插芯适用于 FrontCom®
------	---------------------

**分类**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


**IE-BI-USB-3.0-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**图纸**

**尺寸图**



**IE-BI-USB-3.0-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****扁平插套**

PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

**通用订货数据**

类型	LIF 1,5F288 R	版本
订货号	<a href="#">9200520000</a>	电缆端头, 绝缘电缆端头, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , 红色
GTIN (EAN)	4032248410361	
数量	100 ST	