

**HDC HP550 MTA 3P SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

配件特别适合用于车厢与车厢的连接，是专为大功率端壁联接所开发的产品，从而显著提高接插件的附加价值。易于安装，编码插针杜绝极性反接，塑料护盖能充分防尘，同时，铝制护盖采用了绝对防水和防尘的设计。这些附件充分补充了整个系统应用。

**通用订货数据**

版本	HDC - 外壳, 0 V, 回路数: 3, 螺钉联接
订货号	<a href="#">1488230000</a>
类型	HDC HP550 MTA 3P SET
GTIN (EAN)	4050118298291
数量	1 items

## HDC HP550 MTA 3P SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

RoHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	2.5 mm	深度 (英寸)	0.0984 inch
高度	16 mm	高度 (英寸)	0.6299 inch
宽度	140 mm	宽度 (英寸)	5.5118 inch
长度	16 mm	长度 (英寸)	0.6299 inch
净重	49.39 g		

## 温度

温度限值	-40 °C ... 120 °C
------	-------------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

联接类型	螺钉联接	表面处理	其它所有的
基础材料	不锈钢板	系列	高能量

## 通用参数

回路数	3	联接类型	螺钉联接
阻燃等级符合 UL 94	V-0	表面处理	其它所有的
基础材料	不锈钢板	系列	高能量
额定电压 (DIN EN 61984)	0 V	不含卤素	false
防护等级	无		

## 尺寸

宽度	140 mm
----	--------

## 重要注意事项

产品信息	内部产生的电压可能会与工作电压叠加, 并包含相应的峰值, 具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格, 请联系我们。
------	--

## 分类

ETIM 8.0	EC002641	ETIM 9.0	EC002641
ETIM 10.0	EC002641	ECLASS 14.0	27-44-03-06
ECLASS 15.0	27-44-03-06		