

HDC HP550 MTA 4P SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



配件特别适用于车厢与车厢的连接，是专为大功率端壁联接所开发的产品，从而显著提高接插件的附加价值。易于安装，编码插针杜绝极性反接，塑料护盖能充分防尘，同时，铝制护盖采用了绝对防水和防尘的设计。这些附件充分补充了整个系统应用。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 0 V, 0 A, 回路数: 4, 螺钉联接
订货号	1488280000
类型	HDC HP550 MTA 4P SET
GTIN (EAN)	4050118298390
数量	1 items

HDC HP550 MTA 4P SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	2.5 mm	深度 (英寸)	0.0984 inch
高度	16 mm	高度 (英寸)	0.6299 inch
宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
长度	16 mm	长度 (英寸)	0.6299 inch
净重	72.5 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

联接类型	螺钉联接	颜色编码	银色
最大压接面积	0 mm ²	最小压接面积	0 mm ²
表面处理	其它所有的	基础材料	不锈钢板
系列	高能量		

通用参数

回路数	4	联接类型	螺钉联接
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	银色
表面处理	其它所有的	基础材料	不锈钢板
系列	高能量	额定电压 (DIN EN 61984)	0 V
额定电流 (DIN EN 61984)	0 A	不含卤素	false
EMC 外壳	无	防护等级	无

尺寸

宽度 200 mm

重要注意事项

产品信息 内部产生的电压可能会与工作电压叠加, 并包含相应的峰值, 具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格, 请联系我们。

分类

ETIM 8.0	EC002641	ETIM 9.0	EC002641
ETIM 10.0	EC002641	ECLASS 14.0	27-44-03-06
ECLASS 15.0	27-44-03-06		