

**HSS 8.5-25.4 EL Y10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



热缩套管标记号用于电缆和电线，可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上，节省空间。

**通用订货数据**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 版本         | 导线及电缆标记号, 8.5 - 25.4 mm, 黄色 |
| 订货号        | <a href="#">1489610000</a>  |
| 类型         | HSS 8.5-25.4 EL Y10M        |
| GTIN (EAN) | 4050118299335               |
| 数量         | 1 items                     |

**HSS 8.5-25.4 EL Y10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E366310

**尺寸和重量**

|    |          |        |             |
|----|----------|--------|-------------|
| 深  | 0.77 mm  | 深度(英寸) | 0.0303 inch |
| 宽度 | 40.5 mm  | 宽度(英寸) | 1.5945 inch |
| 长度 | 10000 mm | 长度(英寸) | 393.7 inch  |
| 净重 | 388 g    |        |             |

**温度**

工作温度范围 -55...135 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态 合规, 无例外

REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用数据**

|        |   |         |                    |
|--------|---|---------|--------------------|
| 打印类型   | 空白  | 宽度      | 40.5 mm            |
| 最大工作温度 | 135 °C  | 最小工作温度  | -55 °C             |
| 颜色编码   | 黄色  | 卤素      | 是                  |
| 长度     | 10000 mm  | 基础材料    | 聚烯烃                |
| 打印标志   | 无   | 推荐使用的工业 | 量产, 能源, 装置厂商, 机械制造 |
| 适用的打印机 | <a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a> | 工作温度范围  | -55...135 °C       |

**导线和电缆标记号**

|         |                          |        |                     |
|---------|--------------------------|--------|---------------------|
| 卤素      | 是                        | 最大压接面积 | 120 mm <sup>2</sup> |
| 最小压接面积  | 35 mm <sup>2</sup>       | 最大电缆外径 | 25.4 mm             |
| 最小电缆外径  | 8.5 mm                   | 收缩率    | 3:1                 |
| 推荐的收缩温度 | 90 °C                    | 文字区域宽度 | 0 mm                |
| 文字区域高度  | 40.3 mm                  | 导线外径   | 8.5 - 25.4 mm       |
| 导线压接面积  | 35 - 120 mm <sup>2</sup> |        |                     |

**分类**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**HSS 8.5-25.4 EL Y10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**HSS 8.5-25.4 EL Y10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****墨带**

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

**通用订货数据**

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | RIBBON HSS HF EL 40/300... | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

**THM MULTIMARK**

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

**通用订货数据**

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | MULTIMARK ROLLER 115       | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">1357420000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |
| 类型         | MULTIMARK ROLLER 30        | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">1357430000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |