

## HSS 3.2-9.5 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



热缩套管标记号用于电缆和电线，可提供双面打印。柔软的热缩套管可永久套在导线上，节省空间。

## 通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 导线及电缆标记号, 3.2 - 9.5 mm, 白色 |
| 订货号        | <a href="#">1489660000</a> |
| 类型         | HSS 3.2-9.5 EL W13M        |
| GTIN (EAN) | 4050118299359              |
| 数量         | 1 items                    |

## HSS 3.2-9.5 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E366310

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 深  | 0.77 mm  | 深度 (英寸) | 0.0303 inch |
| 宽度 | 15.1 mm  | 宽度 (英寸) | 0.5945 inch |
| 长度 | 13000 mm | 长度 (英寸) | 511.81 inch |
| 净重 | 177 g    |         |             |

## 温度

工作温度范围 -55...135 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外

REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

|        |   |         |                    |
|--------|---|---------|--------------------|
| 打印类型   | 空白  | 宽度      | 15.1 mm            |
| 最大工作温度 | 135 °C  | 最小工作温度  | -55 °C             |
| 颜色编码   | 白色  | 卤素      | 是                  |
| 长度     | 13000 mm  | 基础材料    | 聚烯烃                |
| 打印标志   | 无   | 推荐使用的工业 | 量产, 能源, 装置厂商, 机械制造 |
| 适用的打印机 | <a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a> | 工作温度范围  | -55...135 °C       |

## 导线和电缆标记号

|         |                        |        |                    |
|---------|------------------------|--------|--------------------|
| 卤素      | 是                      | 最大压接面积 | 16 mm <sup>2</sup> |
| 最小压接面积  | 4 mm <sup>2</sup>      | 最大电缆外径 | 9.5 mm             |
| 最小电缆外径  | 3.2 mm                 | 收缩率    | 3:1                |
| 推荐的收缩温度 | 90 °C                  | 文字区域宽度 | 0 mm               |
| 文字区域高度  | 14.9 mm                | 导线外径   | 3.2 - 9.5 mm       |
| 导线压接面积  | 4 - 16 mm <sup>2</sup> |        |                    |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**HSS 3.2-9.5 EL W13M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HSS 3.2-9.5 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | RIBBON HSS HF EL 40/300... | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

|            |                            |    |
|------------|----------------------------|----|
| 类型         | MULTIMARK ROLLER 115       | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">1357420000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |
| 类型         | MULTIMARK ROLLER 30        | 版本 |
| 订货号        | <a href="#">1357430000</a> |    |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |    |
| 数量         | 1 ST                       |    |