

IE-ANT-3G-806-2500-4-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



天线和天线附件（同轴电缆和安装件）

- 行业最佳天线
- 久经行业考验
- 设计坚固耐用（防护级别高达 IP67）
- 户外室内均可使用
- 最新技术支持
- 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz)
- 同时支持其他科技（例如蓝牙、GNSS，等等）
- 长度各异合适同轴电缆
- 适当的支柱和挂墙安装件

通用订货数据

版本	移动无线天线, 全向天线, 增益最高 4 dBi, 垂直, 线性, 1个 N型母插头, 底座, IP66, , 阻抗: 50 Ω
订货号	1491170000
类型	IE-ANT-3G-806-2500-4-NF
GTIN (EAN)	4050118300727
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2023-12-01T00:00:00+01:00
替代产品	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	48 mm	高度 (英寸)	1.8898 inch
直径	36 mm	净重	164.68 g

温度

存储温度	-40 °C...70 °C	工作温度	-40 °C...70
------	----------------	------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

发货附件

发货时已含附件	1支天线, 1x 螺钉联接和安装材料能防破坏
---------	------------------------

技术数据

联接类型	1个 N型母插头, 底座	阻抗	50 Ω
驻波比	<2	最大混合供电	100 W
辐射	全向性	频率范围	Band 1: 806-960 (MHz), Band 2: 1710-2500 (MHz)
天线增益	Band 1: 3 dBi, Band 2: 4 dBi	极化	垂直, 线性

箱体材料

颜色编码	黑色	外壳基本材料	塑料材质
------	----	--------	------

环境条件

应用范围	用于室内和户外	最高操作温度	70
最低操作温度	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低存放温度	-40 °C		

分类

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-07
ECLASS 15.0	19-07-01-07		

产品图片



Antenna including mounting kit and screw
connection for vandal-proof installation

IE-ANT-3G-806-2500-4-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

天线和天线附件（同轴电缆和安装件）



- 天线和天线附件（同轴电缆和安装件）
- 行业最佳天线
 - 久经行业考验
 - 设计坚固耐用（防护级别高达 IP67）
 - 户外室内均可使用
 - 最新技术支持
 - 高达 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
 - 高达 5G (NR) 支持 (700 MHz - 3.8 GHz)
 - 同时支持其他科技（例如蓝牙、GNSS，等等）
 - 长度各异合适同轴电缆
 - 适当的支柱和挂墙安装件

通用订货数据

类型	IE-CC-NM-SMAM-1M	版本
订货号	2788010000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: SMA 插头, 长度: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066279	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-SMAM-2M	版本
订货号	1491180000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: SMA 插头, 长度: 2 m
GTIN (EAN)	4050118300741	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-SMAM-3M	版本
订货号	2788020000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: SMA 插头, 长度: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066286	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-SMAM-4M	版本
订货号	1491190000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: SMA 插头, 长度: 4 m
GTIN (EAN)	4050118300734	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-SMAM-5M	版本
订货号	2788030000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: SMA 插头, 长度: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066293	
数量	1 ST	
类型	IE-CC-NM-SMAM-6M	版本
订货号	1491210000	天线电缆, 接线点 1: N 公, 接线点 2: SMA 插头, 长度: 6 m
GTIN (EAN)	4050118300758	
数量	1 ST	