



绝缘叉形电缆端头，材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽

#### 通用订货数据

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | 电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 订货号        | <a href="#">1491260000</a>                                                 |
| 类型         | KQIG-M6/-2,5                                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118301182                                                              |
| 数量         | 100 items                                                                  |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |
|----|--------|
| 净重 | 1.21 g |
|----|--------|

## 环保产品合规


|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 联接器

|           |                     |            |                     |
|-----------|---------------------|------------|---------------------|
| 最大压接面积    | 2.5 mm <sup>2</sup> | 最小压接面积     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 导线压接面积    | 1.5 mm <sup>2</sup> | 绝缘         | 存在                  |
| 材质/塑料     | PC                  | 孔          | C 6                 |
| 标识色       | 蓝色                  | 管内径 (d1)   | 2.3 mm              |
| 管外径 (d3)  | 11 mm               | 联接长度 (l)   | 22 mm               |
| 法兰内径 (d2) | 6.5 mm              | 保护套内径 (d4) | 4.5 mm              |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |



## 附件

## Crimping tools



- 用于绝缘连接器的压接工具  
电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器
- 自锁设计保证精准压接
  - 误操作时带释放功能
  - 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
  - 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

## 通用订货数据

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 类型         | HTI 15                     | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">9014400000</a> | 压接工具，绝缘电缆接头的操作工具，0.5mm²，2.5mm²，双压接    |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              |                                       |
| 数量         | 1 ST                       |                                       |
| 类型         | CTI 6                      | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">9006120000</a> | 压接工具，端头的压接工具，0.5mm²，6mm²，椭圆形压接，双压接    |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              |                                       |
| 数量         | 1 ST                       |                                       |
| 类型         | CTI 6 G                    | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">9202850000</a> | 压接工具，绝缘电缆接头的操作工具，0.5mm²，6mm²，椭圆形压接，平行 |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | 压接                                    |
| 数量         | 1 ST                       |                                       |