



绝缘叉形电缆端头，材料 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽

### 通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
订货号	<a href="#">1491290000</a>
类型	KQIG-M6/-6
GTIN (EAN)	4050118301328
数量	100 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

净重	1.87 g
----	--------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 联接器

最大压接面积	6 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	4 mm <sup>2</sup>
导线压接面积	4 mm <sup>2</sup>	绝缘	存在
材质/塑料	PC	孔	C 6
标识色	黄色	管内径 (d1)	3.6 mm
管外径 (d3)	11 mm	联接长度 (l)	23 mm
法兰内径 (d2)	6.5 mm	保护套内径 (d4)	6.4 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		



**Crimping tools**



- 用于绝缘连接器的压接工具  
 电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器
- 自锁设计保证精准压接
  - 误操作时带释放功能
  - 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
  - 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

**通用订货数据**

类型	CTI 6	版本
订货号	<a href="#">9006120000</a>	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	<a href="#">9202850000</a>	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	