



绝缘电缆接头，材料为 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽，对接端头除外

通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,0.14 mm ² - 0.5 mm ² ,黄色
订货号	1491490000
类型	VSRI/0,1-0,5
GTIN (EAN)	4050118301533
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 0.52 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

联接器

最大压接面积	0.5 mm ²	最小压接面积	0.14 mm ²
绝缘	全绝缘	材质/塑料	聚烯烃
长度 1 (I1)	24.5 mm	标识色	黄色
管内径 (d1)	1.4 mm	长度 2 (I2)	11.5 mm
保护套内径 (d4)	3.1 mm		

分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

图纸

