



绝缘电缆接头，材料为 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽，对接端头除外

### 通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,红色
订货号	<a href="#">1491510000</a>
类型	VSRI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118300963
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 1.1 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

连接器

最大压接面积	1 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>
绝缘	全绝缘	材质/塑料	聚乙烯
长度 1 (l1)	36 mm	标识色	红色
管内径 (d1)	1.7 mm	长度 2 (l2)	15 mm
保护套内径 (d4)	4.4 mm		

分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

图纸

