



绝缘电缆接头，材料为 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽，对接端头除外

通用订货数据

版本	电缆端头, 绝缘电缆端头, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 蓝色
订货号	1491520000
类型	VSRI/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301496
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	1.36 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

联接器

最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	1.5 mm ²
绝缘	全绝缘	材质/塑料	聚乙烯
长度 1 (I1)	36 mm	标识色	蓝色
管内径 (d1)	2.3 mm	长度 2 (I2)	15 mm
保护套内径 (d4)	5.2 mm		

分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

