

## VEI/1,5-2,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



绝缘电缆接头，材料为 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽，对接端头除外

### 通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,透明,蓝色
订货号	<a href="#">1491580000</a>
类型	VEI/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118300970
数量	100 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

净重	0.88 g
----	--------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 联接器

最大压接面积	2.5 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>
绝缘	全绝缘	材质/塑料	PA
长度 1 (I1)	15.4 mm	标识色	透明蓝色
管内径 (d1)	2.3 mm	长度 2 (I2)	8 mm
保护套内径 (d4)	6.4 mm		

## 分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

图纸

