

## VEI/4-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



绝缘电缆接头，材料为 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽，对接端头除外

### 通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,透明,黄色
订货号	<a href="#">1491590000</a>
类型	VEI/4-6
GTIN (EAN)	4050118301434
数量	100 items

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 1.55 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 联接器

最大压接面积	6 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	4 mm <sup>2</sup>
绝缘	全绝缘	材质/塑料	PA
长度 1 (l1)	17.7 mm	标识色	透明黄色
管内径 (d1)	3.4 mm	长度 2 (l2)	8.5 mm
保护套内径 (d4)	9.2 mm		

## 分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

