

VEI/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



绝缘电缆接头，材料为 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽，对接端头除外

通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,10 mm²,10 mm²,透明
订货号	1491610000
类型	VEI/-10
GTIN (EAN)	4050118301397
数量	50 items

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 2.32 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

联接器

最大压接面积	10 mm ²	导线压接面积	10 mm ²
绝缘	全绝缘	材质/塑料	PA
长度 1 (I1)	22 mm	标识色	透明
管内径 (d1)	5 mm	长度 2 (I2)	8 mm
保护套内径 (d4)	11.8 mm		

分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

