

## VFSKHI/0,1-0,5/285

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

## 通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> ,黄色
订货号	<a href="#">1491620000</a>
类型	VFSKHI/0,1-0,5/285
GTIN (EAN)	4050118301526
数量	100 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-03-31T00:00:00+02:00

**技术数据**

**审批**

ROHS 一致

**尺寸和重量**

净重 0.37 g

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3

**联接器**

最大压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.1 mm <sup>2</sup>
导线压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>	绝缘	存在, 部分绝缘
材质/塑料	PVC	长度 1 (I1)	16 mm
标识色	黄色	插拔宽度(d2)	2.8 mm
插拔密度(d3)	0.5 mm	长度 2 (I2)	6.4 mm

**分类**

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		



Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具  
电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	HTI 15	版本
订货号	<a href="#">9014400000</a>	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 2.5mm², 双压接
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
类型	CTI 6	版本
订货号	<a href="#">9006120000</a>	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	<a href="#">9202850000</a>	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	