

VFSKHI/0,1-0,5/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PVC 预绝缘的扁平插套，带铜套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ² ,黄色 |
| 订货号 | 1491630000 |
| 类型 | VFSKHI/0,1-0,5/288 |
| GTIN (EAN) | 4050118301489 |
| 数量 | 100 items |
| 交货状态 | 本产品即将停产。 |
| 有效期 | 2026-03-31T00:00:00+02:00 |

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 0.37 g

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3 |

联接器

| | | | |
|-----------|---------------------|----------|---------------------|
| 最大压接面积 | 0.5 mm ² | 最小压接面积 | 0.1 mm ² |
| 导线压接面积 | 0.5 mm ² | 绝缘 | 存在, 部分绝缘 |
| 尺寸 | 2.8 x 0.8 mm | 材质/塑料 | PVC |
| 长度 1 (l1) | 16 mm | 标识色 | 黄色 |
| 插拔宽度(d2) | 2.8 mm | 插拔密度(d3) | 0.8 mm |
| 长度 2 (l2) | 6.4 mm | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000516 | ETIM 9.0 | EC000516 |
| ETIM 10.0 | EC000516 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 | | |



Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具
电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HTI 15 | 版本 |
| 订货号 | 9014400000 | 压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 2.5mm², 双压接 |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | CTI 6 | 版本 |
| 订货号 | 9006120000 | 压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 双压接 |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | CTI 6 G | 版本 |
| 订货号 | 9202850000 | 压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 平行 |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 压接 |
| 数量 | 1 ST | |