

FSKI/0,5-1,0/488

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



带铜套筒的 PVC 绝缘扁型插头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

版本	电缆端头, 绝缘电缆端头, 0.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , 红色
订货号	1491810000
类型	FSKI/0,5-1,0/488
GTIN (EAN)	4050118301380
数量	100 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-03-31T00:00:00+02:00

FSKI/0,5-1,0/488

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

RoHS 一致

尺寸和重量

净重 0.8 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3

联接器


最大压接面积	1 mm ²
导线压接面积	0.5 mm ²
尺寸	4.8 x 0.8 mm
长度 1 (l1)	19.8 mm
插拔宽度(d2)	4.8 mm

最小压接面积	0.5 mm ²
绝缘	存在, 部分绝缘
材质/塑料	PVC
标识色	红色
插拔密度(d3)	0.8 mm

分类

ETIM 8.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516
ECLASS 15.0	27-44-03-92

ETIM 9.0	EC000516
ECLASS 14.0	27-44-03-92



附件

Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具

电缆接头, 端子针脚, 并联和串联联接器, 插拔式联接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	HTI 15	版本
订货号	9014400000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm ² , 2.5mm ² , 双压接
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
类型	CTI 6	版本
订货号	9006120000	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm ² , 6mm ² , 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	9202850000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm ² , 6mm ² , 椭圆形压接, 平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	