

VFSKHV/0,5-1,0/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



带铜套的 PVC 全绝缘扁平插套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² , 红色
订货号	1491870000
类型	VFSKHV/0,5-1,0/288
GTIN (EAN)	4050118301908
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	0.78 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3

联接器

最大压接面积	1 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
导线压接面积	1 mm ²	绝缘	全绝缘
尺寸	2.8 x 0.8 mm	材质/塑料	PVC
长度 1 (l1)	19.2 mm	标识色	红色
插拔宽度(d2)	2.8 mm	插拔密度(d3)	0.8 mm

分类

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		



Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具
电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	HTI 15	版本
订货号	9014400000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 2.5mm², 双压接
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
类型	CTI 6	版本
订货号	9006120000	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	9202850000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	