

VFSKHV/1,5-2,5/488

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



带铜套的 PVC 全绝缘扁平插套

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,蓝色
订货号	1491930000
类型	VFSKHV/1,5-2,5/488
GTIN (EAN)	4050118301762
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	0.96 g
----	--------

环保产品合规


RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3

连接器

最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	1.5 mm ²
导线压接面积	2.5 mm ²	绝缘	全绝缘
尺寸	4.8 x 0.8 mm	材质/塑料	PVC
长度 1 (l1)	20.2 mm	标识色	蓝色
插拔宽度(d2)	4.8 mm	插拔密度(d3)	0.8 mm

分类

ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		



附件

Crimping tools



- 用于绝缘连接器的压接工具
电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器
- 自锁设计保证精准压接
 - 误操作时带释放功能
 - 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
 - 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	HTI 15	版本
订货号	9014400000	压接工具，绝缘电缆接头的操作工具，0.5mm²，2.5mm²，双压接
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
类型	CTI 6	版本
订货号	9006120000	压接工具，端头的压接工具，0.5mm²，6mm²，椭圆形压接，双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	9202850000	压接工具，绝缘电缆接头的操作工具，0.5mm²，6mm²，椭圆形压接，平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	