


## WFSKHV/0,5-1,05

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



绝缘电缆接头，材料为 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽，对接端头除外

### 通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,红色
订货号	<a href="#">1491960000</a>
类型	WFSKHV/0,5-1,05
GTIN (EAN)	4050118301977
数量	100 items

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 1.11 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外  
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1

连接器

最大压接面积	1 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>
绝缘	全绝缘	材质/塑料	PA
长度 1 (l1)	16.3 mm	标识色	红色
插拔宽度(d2)	6.3 mm	插拔密度(d3)	0.8 mm

分类

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

