

## WFSKHV/1,5-2,5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



绝缘电缆接头，材料为 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽，对接端头除外

### 通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,蓝色
订货号	<a href="#">1491970000</a>
类型	WFSKHV/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301755
数量	100 items

**技术数据**

**审批**

ROHS 一致

**尺寸和重量**

净重 1.27 g

**环保产品合规**

RoHS 合规状态 合规, 有例外  
 RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3

**联接器**

最大压接面积	2.5 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>
绝缘	全绝缘	材质/塑料	PA
长度 1 (l1)	16.3 mm	标识色	蓝色
插拔宽度(d2)	6.3 mm	插拔密度(d3)	0.8 mm

**分类**

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

