


**VRSHVI/0,5-1,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



绝缘电缆接头，材料为 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽，对接端头除外

**通用订货数据**

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,红色
订货号	<a href="#">1492020000</a>
类型	VRSHVI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118301984
数量	100 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-03-31T00:00:00+02:00

**技术数据**

www.weidmueller.com

**审批**

ROHS 一致

**尺寸和重量**

净重 1.18 g

**环保产品合规**


RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3

**联接器**

最大压接面积	1 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>
导线压接面积	1 mm <sup>2</sup>	绝缘	全绝缘
材质/塑料	PA	长度 1 (I1)	25.2 mm
标识色	红色	Ø 插针/插头	4 mm

**分类**

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		



**Crimping tools**



用于绝缘连接器的压接工具  
 电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

**通用订货数据**

类型	HTI 15	版本
订货号	<a href="#">9014400000</a>	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 2.5mm², 双压接
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
类型	CTI 6	版本
订货号	<a href="#">9006120000</a>	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	<a href="#">9202850000</a>	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	