

## VRSTI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 带铜套筒的 PVC 绝缘圆形插头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

## 通用订货数据

版本	电缆端头, 绝缘电缆端头, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , 红色
订货号	<a href="#">1492040000</a>
类型	VRSTI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118301779
数量	100 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-03-31T00:00:00+02:00

## VRSTI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

RoHS 一致

## 尺寸和重量

净重 1 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3

## 联接器

最大压接面积	1 mm <sup>2</sup>
导线压接面积	1 mm <sup>2</sup>
材质/塑料	PVC
标识色	红色
Ø 插针/插头	4 mm

最小压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>
绝缘	存在
长度 1 (I1)	21.5 mm
长度 2 (I2)	8.5 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059
ECLASS 15.0	27-40-02-12


ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 14.0	27-40-02-12

**VRSTI/0,5-1,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



## 附件

## Crimping tools



## 用于绝缘连接器的压接工具

电缆接头, 端子针脚, 并联和串联联接器, 插拔式联接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

## 通用订货数据

类型	HTI 15	版本
订货号	<a href="#">9014400000</a>	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , 双压接
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
类型	CTI 6	版本
订货号	<a href="#">9006120000</a>	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	<a href="#">9202850000</a>	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 椭圆形压接, 平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	