


VRSTI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



带铜套筒的 PVC 绝缘圆形插头

- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
订货号	1492060000
类型	VRSTI/4,0-6,0
GTIN (EAN)	4050118301885
数量	100 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-03-31T00:00:00+02:00

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 1.68 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3

联接器

最大压接面积	6 mm ²	最小压接面积	4 mm ²
导线压接面积	6 mm ²	绝缘	存在
材质/塑料	PVC	长度 1 (I1)	24 mm
标识色	黄色	长度 2 (I2)	8.5 mm
Ø 插针/插头	5 mm		

分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

图纸



Crimping tools



- 用于绝缘连接器的压接工具
电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器
- 自锁设计保证精准压接
 - 误操作时带释放功能
 - 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
 - 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	CTI 6	版本
订货号	9006120000	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm ² , 6mm ² , 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	9202850000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm ² , 6mm ² , 椭圆形压接, 平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	