



绝缘电缆接头，材料为 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽，对接端头除外

通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
订货号	1492200000
类型	KQI-M4/-1
GTIN (EAN)	4050118302301
数量	100 items

KQI-M4/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	0.69 g
----	--------

环保产品合规


RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

连接器

最大压接面积	1 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
导线压接面积	1 mm ²	绝缘	存在
材质/塑料	PC	孔	M 4
标识色	红色	管内径 (d1)	1.6 mm
管外径 (d3)	8 mm	联接长度 (l)	18 mm
法兰内径 (d2)	4.3 mm	保护套内径 (d4)	4 mm

分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		



KQI-M4/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具
电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	HTI 15	版本
订货号	9014400000	压接工具，绝缘电缆接头的操作工具，0.5mm²，2.5mm²，双压接
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
类型	CTI 6	版本
订货号	9006120000	压接工具，端头的压接工具，0.5mm²，6mm²，椭圆形压接，双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	9202850000	压接工具，绝缘电缆接头的操作工具，0.5mm²，6mm²，椭圆形压接，平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	