

KQI-M3/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



绝缘电缆接头，材料为 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽，对接端头除外

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 电缆端头,绝缘电缆端头,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| 订货号 | 1492250000 |
| 类型 | KQI-M3/-2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302073 |
| 数量 | 100 items |

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | |
|----|--------|
| 净重 | 0.81 g |
|----|--------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

联接器

| | | | |
|-----------|---------------------|------------|---------------------|
| 最大压接面积 | 2.5 mm ² | 最小压接面积 | 1.5 mm ² |
| 导线压接面积 | 2.5 mm ² | 绝缘 | 存在 |
| 材质/塑料 | PC | 孔 | M 3 |
| 标识色 | 蓝色 | 管内径 (d1) | 2.3 mm |
| 管外径 (d3) | 6 mm | 联接长度 (l) | 17 mm |
| 法兰内径 (d2) | 3.2 mm | 保护套内径 (d4) | 4.4 mm |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |



Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具
电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HTI 15 | 版本 |
| 订货号 | 9014400000 | 压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm ² , 2.5mm ² , 双压接 |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | CTI 6 | 版本 |
| 订货号 | 9006120000 | 压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm ² , 6mm ² , 椭圆形压接, 双压接 |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | CTI 6 G | 版本 |
| 订货号 | 9202850000 | 压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm ² , 6mm ² , 椭圆形压接, 平行 |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 压接 |
| 数量 | 1 ST | |