



绝缘电缆接头，材料为 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽，对接端头除外

通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
订货号	1492400000
类型	KQI-M8/-6
GTIN (EAN)	4050118302257
数量	100 items

KQI-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 2.35 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规，无例外


REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

连接器

最大压接面积	6 mm ²	最小压接面积	4 mm ²
导线压接面积	6 mm ²	绝缘	存在
材质/塑料	PC	孔	M8
标识色	黄色	管内径 (d1)	3.6 mm
管外径 (d3)	14 mm	联接长度 (l)	26 mm
法兰内径 (d2)	8.4 mm	保护套内径 (d4)	6.4 mm

分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		



KQI-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具
电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器

- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	CTI 6	版本
订货号	9006120000	压接工具，端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	9202850000	压接工具，绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	