

**KQI-M10/-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



绝缘电缆接头，材料为 PVC 或 PC/PA

- 常规设计
- 未焊接
- 带锥形进线收口槽，对接端头除外

**通用订货数据**

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
订货号	<a href="#">1492410000</a>
类型	KQI-M10/-6
GTIN (EAN)	4050118302363
数量	100 items

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 2.85 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)


## 联接器

最大压接面积	6 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	4 mm <sup>2</sup>
导线压接面积	6 mm <sup>2</sup>	绝缘	存在
材质/塑料	PC	孔	M10
标识色	黄色	管内径 (d1)	3.6 mm
管外径 (d3)	18 mm	联接长度 (l)	28 mm
法兰内径 (d2)	10.5 mm	保护套内径 (d4)	6.4 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

图纸



## Crimping tools



- 用于绝缘连接器的压接工具  
电缆接头，端子针脚，并联和串联连接器，插拔式连接器
- 自锁设计保证精准压接
  - 误操作时带释放功能
  - 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
  - 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

## 通用订货数据

类型	CTI 6	版本
订货号	<a href="#">9006120000</a>	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	<a href="#">9202850000</a>	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 椭圆形压接, 平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	