



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

版本	电缆端头,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
订货号	1492720000
类型	KSN/0,1-0,5
GTIN (EAN)	4050118302653
数量	100 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2026-03-31T00:00:00+02:00

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 0.2 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

联接器

最大压接面积	0.5 mm ²	最小压接面积	0.1 mm ²
绝缘	无	插针/插头尺寸	1,2 mm
长度 1 (I1)	14 mm	管内径 (d1)	1 mm
长度 2 (I2)	9 mm	管长 (a)	4 mm

分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

图纸



附件

Crimping tools



用于非绝缘端头
圆形端头，管状端头，端子插针，并联或串联端头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	HTN 21	版本	
订货号	9014610000	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 锯齿状压接	
GTIN (EAN)	4008190152734		
数量	1 ST		