数据信息页

# KQNG-M5/-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | 电缆端头,0.5 mm² - 1 mm² |
| 订货号 | 1493580000 |
| 类型 | KQNG-M5/-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118303315 |
| 数量 | 100 items |
| 交货状态 | 本产品即将停产。 |
| 有效期 | 2026-03-31T00:00:00+02:00 |

# 数据信息页

## KQNG-M5/-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| ROHS | 一致 |

### 尺寸和重量

| | |
|---|---|
| 净重 | 0.81 g |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

### 联接器

| | | | |
|---|---|---|---|
| 最大压接面积 | 1 mm² | 最小压接面积 | 0.5 mm² |
| 绝缘 | 无 | 孔 | C 5 |
| 管内径（d1） | 1.6 mm | 管外径（d3） | 10 mm |
| 管长（a） | 5 mm | 联接长度（l） | 13 mm |
| 法兰内径（d2） | 5.3 mm | | |

### 分类


| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

**KQNG-M5/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 图纸



# KQNG-M5/-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### Crimping tools



用于非绝缘端头
圆形端头，管状端头，端子插针，并联或串联端头
- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | HTN 21 | 版本 |
| 订货号 | 9014610000 | 压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 锯齿状压接 |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | |
| 数量 | 1 ST | |