

## KQN-M5/S/-2,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

版本	电缆端头,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
订货号	<a href="#">1493870000</a>
类型	KQN-M5/S/-2,5
GTIN (EAN)	4050118303759
数量	100 items

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 0.71 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 联接器

最大压接面积	2.5 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>
绝缘	无	孔	M 5/S
管内径 (d1)	2.3 mm	管外径 (d3)	8 mm
管长 (a)	5 mm	联接长度 (l)	12 mm
法兰内径 (d2)	5.3 mm		

## 分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

图纸



## Crimping tools



用于非绝缘端头  
圆形端头，管状端头，端子插针，并联或串联端头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

## 通用订货数据

类型	HTN 21	版本	
订货号	<a href="#">9014610000</a>	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 锯齿状压接	
GTIN (EAN)	4008190152734		
数量	1 ST		