

KRN-M3/-0,75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

版本	电缆端头,0.75 mm ² ,0.5 mm ² - 0.75 mm ²
订货号	1495010000
类型	KRN-M3/-0,75
GTIN (EAN)	4050118304800
数量	100 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2026-03-31T00:00:00+02:00

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 0.73 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

类型 欧标系列, 标准

联接器

最大压接面积	0.75 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
导线压接面积	0.75 mm ²	绝缘	无
孔	M 3	标识色	无
管内径 (d1)	1.4 mm	管外径 (d3)	3 mm
管长 (a)	6 mm	联接长度 (l)	12.5 mm
法兰内径 (d2)	3.2 mm	法兰宽度 (b)	6.5 mm

分类

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

图纸



KRN-M3/-0,75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

Crimping tools



用于非绝缘端头
圆形端头，管状端头，端子插针，并联或串联端头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	HTN 21	版本	
订货号	9014610000	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 锯齿状压接	
GTIN (EAN)	4008190152734		
数量	1 ST		