

**KRN-M4/-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

**通用订货数据**

版本	电缆端头,2.5 mm²,2.5 mm² - 2.5 mm²
订货号	<a href="#">1495090000</a>
类型	KRN-M4/-2,5
GTIN (EAN)	4050118305029
数量	100 items

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

净重	1.58 g
----	--------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

类型	欧标系列, 标准
----	----------

## 联接器

最大压接面积	2.5 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	2.5 mm <sup>2</sup>
导线压接面积	2.5 mm <sup>2</sup>	绝缘	无
孔	M 4	标识色	无
管内径 (d1)	2.4 mm	管外径 (d3)	4.4 mm
管长 (a)	6.5 mm	联接长度 (l)	15 mm
法兰内径 (d2)	4.3 mm	法兰宽度 (b)	8.5 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

图纸



## 附件

### Crimping tools



- 用于非绝缘端头  
圆形端头，管状端头，端子插针，并联或串联端头
- 自锁机构保证了压接的质量
  - 操作失误时可以解除自锁

### 通用订货数据

类型	HTN 21	版本	
订货号	<a href="#">9014610000</a>	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 锯齿状压接	
GTIN (EAN)	4008190152734		
数量	1 ST		