

## KRN-M4/-4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

版本	电缆端头, 4 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup>
订货号	<a href="#">1495130000</a>
类型	KRN-M4/-4
GTIN (EAN)	4050118304831
数量	100 items

## KRN-M4/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

净重	1.94 g
----	--------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

类型	欧标系列, 标准
----	----------

## 联接器

最大压接面积	4 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	4 mm <sup>2</sup>
导线压接面积	4 mm <sup>2</sup>	绝缘	无
孔	M 4	标识色	无
管内径 (d1)	3 mm	管外径 (d3)	5 mm
管长 (a)	8 mm	联接长度 (l)	17 mm
法兰内径 (d2)	4.3 mm	法兰宽度 (b)	8.5 mm

## 分类


ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

**KRN-M4/-4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



## KRN-M4/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## Crimping tools



用于非绝缘端头  
圆形端头, 管状端头, 端子插针, 并联或串联端头  
• 自锁机构保证了压接的质量  
• 操作失误时可以解除自锁

## 通用订货数据

类型	HTN 21	版本
订货号	<a href="#">9014610000</a>	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4008190152734	
数量	1 ST	