

## KRN-M4/-4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | 电缆端头,4 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> |
| 订货号        | <a href="#">1495130000</a>                                    |
| 类型         | KRN-M4/-4   |
| GTIN (EAN) | 4050118304831   |
| 数量         | 100 items   |

## KRN-M4/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |
|----|--------|
| 净重 | 1.94 g |
|----|--------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## PW6 技术数据


|    |          |
|----|----------|
| 类型 | 欧标系列, 标准 |
|----|----------|

## 联接器

|           |                   |          |                   |
|-----------|-------------------|----------|-------------------|
| 最大压接面积    | 4 mm <sup>2</sup> | 最小压接面积   | 4 mm <sup>2</sup> |
| 导线压接面积    | 4 mm <sup>2</sup> | 绝缘       | 无                 |
| 孔         | M 4               | 标识色      | 无                 |
| 管内径 (d1)  | 3 mm              | 管外径 (d3) | 5 mm              |
| 管长 (a)    | 8 mm              | 联接长度 (l) | 17 mm             |
| 法兰内径 (d2) | 4.3 mm            | 法兰宽度 (b) | 8.5 mm            |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001051    | ETIM 9.0    | EC001051    |
| ETIM 10.0   | EC001051    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 |             |             |



## KRN-M4/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

www.weidmueller.com

## Crimping tools



用于非绝缘端头  
圆形端头，管状端头，端子插针，并联或串联端头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

## 通用订货数据

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型         | HTN 21                     | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">9014610000</a> | 压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 锯齿状压接 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190152734              |  |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |  |