

KWN-M3/-1,5 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

版本	电缆端头, 1.5 mm ² , 1 mm ² - 1.5 mm ²
订货号	1495210000
类型	KWN-M3/-1,5 90
GTIN (EAN)	4050118304893
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	1.49 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据


类型	欧标系列 90°
----	----------

联接器

最大压接面积	1.5 mm ²	最小压接面积	1 mm ²
导线压接面积	1.5 mm ²	绝缘	无
孔	M 3	标识色	无
管内径 (d1)	1.9 mm	管外径 (d3)	3.9 mm
管长 (a)	5 mm	联接长度 (l)	8 mm
法兰内径 (d2)	3.2 mm	法兰宽度 (b)	6.5 mm

分类

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		



KWN-M3/-1,5 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

Crimping tools



用于非绝缘端头

圆形端头，管状端头，端子插针，并联或串联端头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	HTN 21	版本
订货号	9014610000	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 锯齿状压接
GTIN (EAN)	4008190152734	
数量	1 ST	