

KWN-M5/-2,5 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

版本	电缆端头,2.5 mm ² ,2.5 mm ² - 2.5 mm ²
订货号	1495270000
类型	KWN-M5/-2,5 90
GTIN (EAN)	4050118304954
数量	100 items

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	1.8 g
----	-------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

类型	欧标系列 90°
----	----------

联接器

最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	2.5 mm ²
导线压接面积	2.5 mm ²	绝缘	无
孔	M 5	标识色	无
管内径 (d1)	2.4 mm	管外径 (d3)	4.4 mm
管长 (a)	5.5 mm	联接长度 (l)	10.2 mm
法兰内径 (d2)	5.3 mm	法兰宽度 (b)	10 mm

分类

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		



KWN-M5/-2,5 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

Crimping tools



用于非绝缘端头
圆形端头，管状端头，端子插针，并联或串联端头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	HTN 21	版本	
订货号	9014610000	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 锯齿状压接	
GTIN (EAN)	4008190152734		
数量	1 ST		