



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

版本	电缆端头,2.5 mm²,2.5 mm²,无
订货号	1497350000
类型	VSTN/-2,5
GTIN (EAN)	4050118306859
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	1.31 g
----	--------

环保产品合规


RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

连接器

最大压接面积	2.5 mm ²	导线压接面积	2.5 mm ²
绝缘	无	管内径 (d1)	2.4 mm
管外径 (d3)	4.4 mm	联接长度 (l)	16 mm

分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		



VSTN/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

Crimping tools



用于非绝缘端头

圆形端头，管状端头，端子插针，并联或串联端头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	HTN 21	版本
订货号	9014610000	压接工具，端头的压接工具，0.5mm²，6mm²，锯齿状压接
GTIN (EAN)	4008190152734	
数量	1 ST	